

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/08mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Spina	259049 3
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	32 mm
Sottopiacchetta	259031 41
Misura inserto	8 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Codice ISO portautensile	A25R MWLNR/L08
Staffa di fissaggio	259038 12
Set di viti	259023 3
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	24 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti 10 pezzi Modello 3	259023 3
Spina Modello 3	259049 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500