

Garant

Portainseri con bloccaggio a staffa QuickTurn, destra, Dim. codolo / Misura inserto: 25/08mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251906 25/08
GTIN	4045197651228
Classe articolo	21U

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare il fermo tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere la staffa di bloccaggio.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DWLNR/L 2525M08

Inserto adatto: WN.. 0804..

Ampiezza funzionale L_4 : 32 mm

Lunghezza della testina L_1 : 32 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259031 42

Descrizione tecnica

Inserto adatto	WN.. 0804..
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L_1	32 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Sottoplacchetta	259031 42
Codice ISO portautensile	DWLNR/L 2525M08

Staffa	259038 9
Misura inserto	8 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	destra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Staffa di fissaggio Modello 9	259038 9
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Sottoplacchetta	259581
Sottoplacchetta Modello 42	259031 42
Vite per sottoplacchetta	259171
Staffa di fissaggio	259353