

 **KOMET**
Corpo base KOMET®, 8×D, Ø DC: 46mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236654 46
GTIN	4047109095984
Classe articolo	24K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Per testina di foratura	46 - 54 mm
Ø Corpo base d ₁	44,5 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	480 mm
Ø Codolo ABS® D _s	80 mm
Lunghezza utile L ₁	415 mm
Ø Nominale D	46
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	8×D
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

