

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/08mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PWLNLR/L 1616H08
Set di molle	259044 2
Leva	259015 2
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Set spine elastiche	259047 2
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Vite per leva	259018 2
Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	259031 40
Misura inserto	8 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 9	259015 9
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 8	259018 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500