

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/08mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{\min}$	32 mm
Sottoplacchetta	259031 40
Misura inserto	8 mm
Vite per leva	259018 8
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	A25R PWLNR/L08
Inserto adatto	WN.. 0804..
Set di molle	259044 2
Leva	259015 2
Spostamento centrale $L_3$	17 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	24 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Vite per leva Modello 8	259018 8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500