

 **KOMET**
Corpo base KOMET®, 8×D, Ø DC: 55mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236654 55
GTIN	4047109095991
Classe articolo	24K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sicuro 8 (9)×D.**
- **Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.**
- **Esecuzione codolo ABS.**

Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Nota:

Ulteriori misure e ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Corpo base d ₁	53,5 mm
Per testina di foratura	55 - 64 mm
Lunghezza utile L ₁	495 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	560 mm
Ø Codolo ABS® D _s	80 mm
Ø Nominale D	55
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	8×D
Codolo	ABS
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

