



## Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 23mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236651 23     |
| GTIN            | 4047109226968 |
| Classe articolo | 24L           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9×D.

Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.

Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.

#### Uso:

Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.

Con punta pilota n. art. 236659.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

#### Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Dimensione punta pilota | 30                   |
| Numero taglienti Z      | 2                    |
| Dimensione corpo base   | 20                   |
| Vite per corpo base     | 239653 8IP8          |
| Codice ISO Inserto      | SOEX 060306          |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Serie                    | KUB Centron®              |
| Ø Nominale D             | 23                        |
| Utilizzo foro            | per foratura trasversale  |
| Utilizzo foro            | per uscita obliqua        |
| Utilizzo foro            | per uscita obliqua        |
| Utilizzo foro            | Esecuzione di fori ciechi |
| Passaggio interno per LR | sì                        |
| Tipo di prodotto         | Punta a inserti           |

## Accessori

|   |             |
|---|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3<br>Impronta Torx Plus® 6IP | 674252 6IP  |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 6IP2      | 239652 6IP2 |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,0 Nm                               | 211750 1,0  |
| Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi<br>Trasmissione 8IP8      | 239653 8IP8 |