

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/08mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 2
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Leva	259015 2
Inserto adatto	WN.. 0804..
Sottoplacchetta	259031 40
Set spine elastiche	259047 2
Set di molle	259044 2
Misura inserto	8 mm
Codice ISO portautensile	PWLNR/L 2020K08
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Leva Modello 2	259015 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500