

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/06mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	21 mm
Codice ISO portautensile	A16M PWLNR/L06
Spostamento centrale $L_3$	11 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Leva	259015 14
Misura inserto	6 mm
Vite per leva	259018 10
Lunghezza complessiva $L$	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15,25 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Leva Modello 14	259015 14
Vite per leva Modello 10	259018 10
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500