

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
20/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20,5 mm
Sottopiacchetta	269005 3
Vite per sottopiacchetta	269013 2
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Sottoplacchetta Modello 3

269005 3

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500