

Garant

**Portainseri con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 3
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	21 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 2525M11
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Scheda tecnica

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottopiacchetta Modello 3	269005 3
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottopiacchetta Modello 2	269013 2
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500