


Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/12 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

- **Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura un miglior passaggio del lubrorefrigerante.**
- **Bagnatura ottimale del tagliente con liquido lubrorefrigerante.**

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PSSNR/L 1616X12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Sottoplacchetta: 259031 14

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Dim. codolo	16 mm

Vite per leva	259018 3
Spina elastica	259046 1
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Leva	259015 3
Inserto adatto	SN.. 1204..
Sottoplacchetta	259031 14
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 1616X12
Lunghezza complessiva L	81 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite della leva Modello 3	259018 3
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Sottoplacchetta Modello 14	259031 14
Spina elastica Modello 1	259046 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 3	259015 3