

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/06mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	13 mm
Leva	259015 14
Ø Preforatura minimo D_{min}	25 mm
Vite per leva	259018 10
Misura inserto	6 mm
Inserto adatto	WN.. 0604..
Codice ISO portautensile	A20Q PWLNR/L06
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L_2	19 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Leva Modello 14	259015 14
Vite per leva Modello 10	259018 10
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500