


**CCMT 120404, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CCMT 120404 CA6525 Tipo: CA6525  
 Rompitrucioli: GK  
 Tolleranza: M  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 140 m/min

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 140 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura