

Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 10/07mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Inserto adatto	DC.. 0702..
Dimensione codolo	10 mm
Ampiezza funzionale L_4	12 mm
Lunghezza della testina L_1	7 mm
Misura inserto	7 mm
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 1010E07
Lunghezza complessiva L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500