

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
25/11mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2525M11
Dimensione codolo	25 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 3
Lunghezza della testina L ₁	21,5 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500