


## Garant

**Portainseri eco con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12 mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Classe articolo	21U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

- **Il posizionamento all'interno della scala graduata assicura un miglior passaggio del lubrorefrigerante.**
- **Bagnatura ottimale del tagliente con liquido lubrorefrigerante.**

#### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PSSNR/L 2020X12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 25 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 93 mm

Sottoplacchetta: 259031 14

### Descrizione tecnica

Dim. codolo	20 mm
Sottoplacchetta	259031 14

Leva	259015 3
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Insero adatto	SN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2020X12
Spina elastica	259046 1
Vite per leva	259018 3
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Sottoplacchetta Modello 14	259031 14
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Vite della leva Modello 3	259018 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Leva Modello 3	259015 3