

Garant

Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	PSSNR/L 3232P15
Set spine elastiche	259047 4
Misura inserto	15 mm
Sottopiacchetta	259031 37
Vite per leva	259018 11
Set di molle	259044 6
Lunghezza della testina L ₁	36 mm
Leva	259015 12
Inserto adatto	SN.. 1506..
Dimensione codolo	32 mm
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 12	259015 12
Sottoplacchetta Modello 37	259031 37
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500