

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/08mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 2
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Vite per leva	259018 8
Misura inserto	8 mm
Set spine elastiche	259047 2
Sottoplacchetta	259031 40
Codice ISO portautensile	A25R PWLNR/L08
Leva	259015 2
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 8	259018 8
Leva Modello 2	259015 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500