

Garant**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/08mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Leva	259015 2
Misura inserto	8 mm
Set spine elastiche	259047 2
Sottoplacchetta	259031 40
Vite per leva	259018 2
Spostamento centrale L ₃	22 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	40 mm
Set di molle	259044 2
Codice ISO portautensile	A32S PWLNR/L08
Inserto adatto	WN.. 0804..
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L ₂	31 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 40	259031 40
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500