

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto:
16/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	269005 3
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Dimensione codolo	16 mm
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 1616H11
Lunghezza della testina L ₁	12 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500