

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PSSNR/L 2020X12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 93 mm

Sottoplacchetta: 259031 14

Descrizione tecnica

Spina elastica	259046 1
Misura inserto	12 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 2020X12
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm

Dim. codolo	20 mm
Sottoplacchetta	259031 14
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Leva	259015 3
Vite per leva	259018 3
Lunghezza complessiva L	93 mm
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	45 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 3	259015 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite della leva Modello 3	259018 3
Sottoplacchetta Modello 14	259031 14