

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	12 mm
Codice ISO portautensile	SDHCR/L 1212F07
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500