

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:  
32/15mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	40 mm
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 3232P15
Dimensione codolo	32 mm
Sottoplacchetta	259031 37
Misura inserto	15 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	36 mm
Leva	259015 12
Inserto adatto	SN.. 1506..
Vite per leva	259018 11
Set spine elastiche	259047 4
Set di molle	259044 6
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

## Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 4	259047 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Sottopiacchetta Modello 37	259031 37
Vite per leva Modello 11	259018 11
Set di molle 10 pezzi Modello 6	259044 6
Leva Modello 12	259015 12
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500