

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	20,5 mm
Dimensione codolo	20 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 3
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 2020K11
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Set di viti per inserti Modello 2

269028 2

Sottoplacchetta Modello 3

269005 3

Vite per sottoplacchetta Modello 2

269013 2

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500