


SNMG 120404, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251162 CA510
GTIN	4960664698721
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120404 CA510 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: CA510

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 590 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Rompitrucioli	PQ
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,
Tipo	CA510

Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 590 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura