

HEDI

Lampada a LED mobile, 230 V, Potenza assorbita: 30W



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081211 30
GTIN	4003644002177
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in alluminio pressofuso con riflettore in alluminio e lampada. Interruttore On / Off sul corpo.

Lampada SMD a LED per uso mobile con supporto robusto (protezione totale).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	30 W
Corrente di illuminazione	2500 lm
Peso	4400 g
Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Lampadine	Modulo LED
Alimentazione	Alimentazione di rete

Tensione nominale	230 V
Grado di protezione IP	IP 54
Lunghezza complessiva	240 mm
Larghezza complessiva	200 mm
Altezza complessiva	280 mm
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Lampade