

Garant

**Portainseriti con bloccaggio a leva, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto:
32/19mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Vite per leva	259018 13
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Dimensione codolo	32 mm
Set di molle	259044 7
Codice ISO portautensile	PSKNR/L 3232P19
Misura inserto	19 mm
Set spine elastiche	259047 5
Inserto adatto	SN.. 1906..
Leva	259015 13
Sottopiacchetta	259031 38
Ampiezza funzionale L ₄	40 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Scheda tecnica

Angolo di regolazione κ	75 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 38	259031 38
Set di molle 10 pezzi Modello 7	259044 7
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Vite per leva Modello 13	259018 13
Leva Modello 13	259015 13
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500