

Garant

**Portainseri con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
12/07mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza della testina L ₁	17 mm
Ampiezza funzionale L ₄	16 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1212F07
Dimensione codolo	12 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 22

269028 22

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500