

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260308 16/11
GTIN	4045197652584
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Codice ISO portautensile	SDJCR/L 1616H11
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Dimensione codolo	16 mm
Sottoplacchetta	269005 3
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseri con bloccaggio a staffa

### Accessori

Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Sottoplacchetta Modello 3	269005 3
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500