

Garant

Portainseri con bloccaggio a staffa QuickTurn, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Classe articolo	21U

Descrizione

Vantaggi:

Sostituzione degli inserti senza chiavi. **Allentare l'arresto tramite pulsante – sostituire il tagliente – premere il bloccaggio della staffa.**

Ridurre in modo semplice e pratico i tempi accessori.

Forza di bloccaggio uniforme, elevata precisione di sostituzione, esente da manutenzione.

Passaggio interno per LR: no

Codice ISO portautensile: DSSNR/L 2525M12

Inserto adatto: SN.. 1204..

Ampiezza funzionale L_4 : 32 mm

Lunghezza della testina L_1 : 49 mm

Lunghezza complessiva L: 150 mm

Sottoplacchetta: 259031 21

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	49 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	SN.. 1204..
Codice ISO portautensile	DSSNR/L 2525M12
Vite per sottoplacchetta	259025 4
Staffa	259038 8

Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 21
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Vite per sottoplacchetta Modello 4	259025 4
Staffa di fissaggio Modello 8	259038 8
Vite per sottoplacchetta	259171
Sottoplacchetta	259231
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Sottoplacchetta Modello 21	259031 21
Staffa di fissaggio	259352