

 **KOMET****Testina di foratura KOMET KUB® V464, Ø DC: 95mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236660 95
GTIN	4047109090538
Classe articolo	24L

**Descrizione****Esecuzione:**

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l'inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al Ø. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6xD.

**Sicuro fino a 6xD.****Uso:**

Con punta pilota n. art. 236661 – 236662.

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

**Fornitura:**

Punta a inserti con componenti di montaggio.

**Nota:**

Ricambi su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	1
Dimensione punta pilota	80
Ø Esterno d <sub>1</sub>	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Set di viti per inserti	239655 10IP (2,8 Nm)
Codice ISO Inserto	WOEX06T304
Ø Nominale D	95
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	75 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 80	236662 80
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 80	236661 80
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239655 10IP