


**WNMG 080404, Tipo: CA6525**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 220 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucioli	MQ
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura