

**Testina di foratura KOMET KUB® V464, Ø DC: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236660 100
GTIN	4047109090545
Classe articolo	24L

Descrizione**Esecuzione:**

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l'inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al Ø. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6xD.

Sicuro fino a 6xD.**Uso:**

Con punta pilota n. art. 236661 – 236662.

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

Nota:

Ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

ABS® T Ø d	63 mm
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	WOEX080404
Set di viti per inserti	239655 15IP (6,3 Nm)

Dimensione punta pilota	80
Ø Esterno d ₁	97,2 mm
Ø Nominale D	100
Per Ø in pollici	3 15/16 pollici
Sporgenza totale L _A	85 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 80	236661 80
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 80	236662 80
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 15IP	239655 15IP
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600