

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D _{min}	15 mm
Codice ISO portautensile	E12M SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,6 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500