

Garant
WN.G 080408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7415
GTIN	4045197665713
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 080408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIM
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura