

Garant
Set di barre alesatrici in HM, sinistra

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260325
GTIN	4045197652775
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E10K SDUCR/L07
Codice ISO portautensile	E12M SDUCR/L07
Insero adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Spostamento centrale L ₃	9 mm
Altezza di serraggio L ₂	9,6 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,6 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Norma interna

Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 10/07 mm	260319 10/07
Barra alesatrice HM Ø Codolo / Misura inserto 12/07 mm	260319 12/07