

Garant**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E16R SDUCR/L07
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	15,6 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500