

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	13 mm
Inserto adatto	DC.. 0702..
Codice ISO portautensile	AH10K SDQCR/L07
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale $L_3$	7 mm
Lunghezza della testina $L_1$	20 mm
Lunghezza complessiva $L$	125 mm
Altezza di serraggio $L_2$	9 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Ø Codolo $D_s$	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500