

**Garant**
**Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 20/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Spostamento centrale $L_3$	13,1 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	11 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	23,5 mm
Codice ISO portautensile	E20S SDUCR/L11
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio $L_2$	18,9 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	20 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 8	269028 8
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500