

**Garant**
**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260333 10/07
GTIN	4045197652980
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	AH10K SDUCR/L07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Misura inserto	7 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub>	50 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	14 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500