

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	20 mm
Codice ISO portautensile	AH12M SDQCR/L07
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L_3	8,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500