

Garant**Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260329 25/11
GTIN	4045197652881
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Codice ISO portautensile	AH25R SDQCR/L11
Lunghezza della testina L_1	40 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Spostamento centrale L_3	16 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	23 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500