

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260328 16/07
GTIN	4045197652812
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Codice ISO portautensile	AH16Q SDQCR/L07
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
Spostamento centrale L ₃	10 mm
Misura inserto	7 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500