

**Garant****Barra alesatrice in HSS, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 1012/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Misura inserto	7 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Codice ISO portautensile	AH1012K SDUCR/L07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	10 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	28 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15,5 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500