

Garant

Portautensili per barre alesatrici GARANT Master Eco Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319235 40
GTIN	4067263108061
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58+/-2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Codolo VDI perforato.
- Con due ugelli sferici.

Vantaggi:

- Versione adatta anche per le barre alesatrici lunghe.
- Regolazione personalizzata della lunghezza delle barre alesatrici.

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Nota:

Non adatto per l'uso con manicotto di riduzione.

Descrizione tecnica

Foro d ₂ (H7)	40 mm
Ø H ₃	34,5 mm
Ø L ₇	76 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø L ₆	90 mm

Scheda tecnica

Ø D ₈	82 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Forma	E
Dimensioni VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Tipo di prodotto	Portautensili VDI per barra alesatrice