



## Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/07mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260338 16/07
GTIN	4960664579570
Classe articolo	25U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo  $D_s$ : 16 mm

Codice ISO portautensile: A16Q SDUCR/L07

Angolo di regolazione  $\kappa$ : 93 grado

Inserto adatto: DC.. 0702..

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 20 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 11,7 mm

### Descrizione tecnica

Spostamento centrale $L_3$	11,7 mm
Codice ISO portautensile	A16Q SDUCR/L07
Inserto adatto	DC.. 0702..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	20 mm
Sporgenza totale $L_1$	80 mm
Misura inserto	7 mm
Vite inserto	269022 4
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15 mm

Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio	269407
Vite di serraggio Modello 4	269022 4