

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0810/07mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260332 0810/07
GTIN	4045197652898
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L ₄	8 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	DC.. 0702..
Lunghezza della testina L ₁	22 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	12,5 mm
Misura inserto	7 mm
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Codice ISO portautensile	AH0810H SDUCR/L07
Lunghezza complessiva L	100 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Materiale da taglio	HSS

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500