

**WNMG 080408, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 252014 CA510 |
| GTIN | 4960664700370 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione

WNMG 080408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: HQ

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm

Avanzamento f : 0,07 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 2 mm |
| Condizione di taglio | continuo |
| Avanzamento f | 0,07 - 0,3 mm/gir, |
| Rompitrucioli | HQ |
| Impiego principale | P |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 80 - 450 m/min |
| Tipo | CA510 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | WNMG 080408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |