



Testina di foratura KOMET KUB® V464, Ø DC: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236660 125
GTIN	4047109090583
Classe articolo	24L

Descrizione

Esecuzione:

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l'inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al Ø. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6xD.

Sicuro fino a 6xD.

Uso:

Con punta pilota n. art. 236661 – 236662.

Con inserti n. art. 236740 – 237080.

Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

Nota:

Ricambi su richiesta.

Descrizione tecnica

ABS® T Ø d	63 mm
Numero taglienti Z	1
Set di viti per inserti	239655 10IP (2,8 Nm)
Dimensione punta pilota	115

Codice ISO Inserto	WOEX06T304
Ø Esterno d ₁	123,5 mm
Ø Nominale D	125
Sporgenza totale L _A	85 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 10IP	239655 10IP
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 115	236661 115
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Punta pilota KOMET KUB® V464 in HSS Modello 115	236662 115